

XERADEX lampe spéciale excimer (UV)

XERADEX L40/2400/DB-AZ48/90

Radium

Date de la fiche technique du produit: 18.01.2026



1 500h

Données générales

Code Radium	34317678
Désignation	XERADEX L40/2400/DB-AZ48/90
EAN 10 (unité)	4008597176784
Unité de transport (pièces)	1
EAN 40 (carton)	4008597476785
Poids brut du carton en kg	43
Longueur box in m	2.88
Largeur du carton en m	0.41
Hauteur du carton en m	0.35
Poids du produit	1000 g
Product status	● Actif

Les paramètres électriques

Puissance	1,000.0 W
Puissance max sans refroidissement actif	400.0 W
Puissance max avec refroidissement actif	1,000.0 W
Tension de lampe	220-240 V

XERADEX lampe spéciale excimer (UV)

XERADEX L40/2400/DB-AZ48/90

Radium

Les paramètres d'éclairage

type de rayonnement UV	UV-C
------------------------	------

Durée de vie

Durée de vie moyenne	1500 h
Durée de vie L70 sans refroidissement actif	2500 h
Durée de vie L70 à puissance max avec refroidissement	1500 h

Spécification

diamètre	40 mm
Longueur max.	2550 mm
position de combustion	au choix
forme de lampe	tube à socle unique
Ausführung	claire
culot	autre

Notices explicatives pour fonctionnement

position de combustion	au choix
Note de fonctionnement	Des performances maximales ne peuvent être obtenues qu'avec un refroidissement actif
Générer de l'ozone	Oui
convient pour désinfection de l'air	Oui
convient pour désinfection de l'eau	Oui
Accessoires assortis	52317009

Notices explicatives

Lampe excimère au xénon (UV-C), fonctionnant uniquement dans des boîtiers étanches et avec ballast d'origine. Assurer une bonne ventilation (ozone!).

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale. Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

Notices explicatives générales

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs d'exploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. À l'exception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux d'alimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sont sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour l'achat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité d'envoi. Tous changements concernant l'emballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

XERADEX lampe spéciale excimer (UV)

XERADEX L40/2400/DB-AZ48/90

Radium

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et de délais de livraison.

Consignes de sécurité

Les lampes XERADEX génèrent des rayons UV extrêmement intenses, ce qui est très fort absorbé par l'oxygène. Cela crée de l'ozone. Pour cette raison, pendant le fonctionnement pour une ventilation adéquate vous inquiétez pas. Les lampes elles-mêmes ne peuvent être utilisées que dans des boîtiers étanches. Les projecteurs XERADEX sont alimentés en haute tension et ne sont approuvés que pour les ballasts BDB d'origine spécialement développés à cet effet. Attention: ne jamais utiliser un autre appareil! L'installation, l'installation, le remplacement et l'utilisation ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.

Toutes les données techniques sans garantie.